新型コロナウイルス対策! 温度測定 + 自動消毒液ディスペンサー

温度測定付きハンドクリーナー (ジェルタイプ / 液体タイプ)

Trィデアと技術の tecs

ITH-S05 / ITH-S06

※ITH-S05・・・ジェルタイプ ※ITH-S06・・・液体タイプ



ITH-S06 (液体タイプ) 新発売



● 非接触温度測定(精度±0.2℃)

- 消毒液を自動噴霧(非接触)※噴霧時間調整可能(5段階約0.5~2.5秒)
- 音声とアラーム(37.5℃以上)で温度状態をお知らせします ※音量調整可能(8段階)
- 温度補正機能
 - ※測定温度が環境によって左右されるため、 温度を補正する機能を持っています。

高さ:約60cm~150cmまで調整可能です

www.j-itecs.co.jp

非接触で温度測定と手指消毒が可能!

測定した温度を三色LEDで表示









本体寸法

280mm

~36.9°C

_{音声} 「体温正常」

37.0°C~37.4°C

_{音声} 「体温が高い」

37.5°C**∼**

_{音声}アラーム音

※本製品は医療機器ではありません。

仕様	
セット内容	本体・三脚・壁掛け用金具 ※電池・消毒液別売り
温度測定精度	±0.2°C
アラーム	三色LED + 音声(37.5℃以上)
温度測定距離	1~5cm
温度表示	数字(摄氏·華氏)
消毒液タンク容量	300ml
取付方法	壁掛け/三脚
動作温度	1~35℃(湿度85%以下)
保管温度	-20~55℃(湿度85%以下)
温度測定レンジ	32~42.9℃
温度測定時間	0.5秒程度
外形寸法	128mm × 70mm × 280mm
重量	0.75kg(本体のみ / 消毒液除く)
電源	単三電池 × 4 またはDC5V2.1A
消費電力	3W
使用推奨タイプ(消毒液)	ITH-S05(ジェルタイプ) / ITH-S06(液体タイプ)

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本 社 〒136-0075

東京都江東区新砂1-6-35 Nt ル東陽町7F TEL: 03-5683-9420 FAX: 03-5683-9421

E-Mail:sales@j-itecs.co.jp URL:www.j-itecs.co.jp 口大阪営業所 〒541-0045

大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T·M·B道修町ビル3F

TEL: 06-6223-9420 FAX: 06-6223-9421

●お求め、ご相談は・・・